

Ne laissons pas la surdité isoler



Document mis à jour le 25/05/16

Surdicité, spécialisée en accessibilité auditive



*Accessibilité
des établissements recevant
du public*



*Aménagement
des postes de travail*



*Adaptation
du domicile*

AMÉNAGER

Sécurité
Communication
Environnement

CONSEILLER

Etude
Expertise
Diagnostic

FORMER

Atelier
Information
Sensibilisation

PROMOUVOIR

Annuaire
Newsletter
Communication

Accueils

Les questions à se poser :

- ✓ Solution mobile ou fixe ?
- ✓ L'accessibilité pour quel public ?
- ✓ Quelle polyvalence pour la solution d'accueil ?

Le principe :

- ✓ L'agent d'accueil s'exprime dans un microphone
- ✓ Le visiteur entend la voix amplifiée
- ✓ Par la boucle magnétique s'il est appareillé avec une position T
- ✓ Par un casque dans le cas contraire

SOLUTIONS POUR L'ACCUEIL

					
Produit	Comfort Duett 2	LA90Set	Loophear 101/ 102	Counter Loop	Accessoire LPU1
Applications	Accueil, visite, espace avec bim	Accueil	Accueil	Accueil	Accueil, espace équipé de bim
Accessibilité	Pour tous les malentendants	Pour tous les malentendants	Pour tous les malentendants	Malentendants appareillés avec T	Malentendants sans T
Caractéristiques principales	Solution mobile, individuelle et polyvalente	Solution mobile, compacte	Solution mobile, compacte	Solution fixe et polyvalente	Accessoire « nécessaire » si uniquement bim
Micro	intégré	Intégré + filaire	Intégré + filaire	Filaire	-
Autonomie	15h à 20h	6h	8h	Alimentation secteur	8h
Dimensions	85x37x30mm	200x185x70 mm	250X220X70 mm	185X87X45mm	-
Prix HT hors port (09/2015)	229 €	219 €	179 /199 €	179 €	189 €
Prix HT hors port « pour tous»* (01/2016)	229 €	229€	179 /199 €	349€ (avec LPU1)	-

* Pour tous : pour les personnes malentendantes appareillées ou non, grâce à l'accessoire LPU1 (cf. page suivante)

SOLUTIONS POUR L'ACCUEIL

Comfort Duett 2

- ✓ Solution individuelle, mobile et discrète
- ✓ Polyvalente : accueil, visites, récepteur de boucle magnétique
- ✓ Pour tous les malentendants (collier magnétique ou casque)
- ✓ Très bonne qualité d'écoute
- ✓ Autonomie de 15h à 20h, pile rechargeable



SOLUTIONS POUR L'ACCUEIL

LA90 Set

- ✓ Solution mobile ou fixe
- ✓ Produit compact
- ✓ Pour tous les malentendants
- ✓ Microphone intégré et/ou filaire
- ✓ Autonomie de 6h



SOLUTIONS POUR L'ACCUEIL

Loophear 101/102

- ✓ Solution collective, mobile ou fixe
- ✓ Produit compact
- ✓ Pour tous les malentendants (boucle magnétique intégrée, casque filaire)
- ✓ Microphone intégré et/ou cravate
- ✓ Autonomie de 8h
- ✓ Loophear 102 : certification



SOLUTIONS POUR L'ACCUEIL

Counter Loop

- ✓ Solution fixe, discrète
- ✓ Produit compact
- ✓ Pour les malentendants « avec position T » (LPU1 indispensable pour les personnes « sans position T »)
- ✓ Microphone filaire
- ✓ Alimentation secteur



SOLUTIONS POUR L'ACCUEIL

Casque LPU1

(option pour Counter Loop)



- ✓ Casque récepteur de boucle à induction magnétique
- ✓ Solution individuelle
- ✓ Pour les malentendants « sans position T » ou pour une meilleure écoute pour les personnes entendantes
- ✓ Autonomie de 8h

